

Filter-regulator LFR-1/4-D-7-MINI-A-NPT

Številka dela: 173771

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

izhodni tlak maks. 7 bar, s kovinskim zaščitnim košem in manometrom.
Z avtomatskim izpustom kondenzata.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v
polje za iskanje.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Mini
Serija	D
Položaj vgradnje	pravokoten
Stopnja filtriranja	40 µm
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatično
Maks. količina kondenzata	22 cm ³
Zaščita lončka	Kovinski zaščitni koš
Obratovalni tlak	2 ... 12 bar
Maks. tlačna histereza	0,2 bar
Normalni imenski pretok	1.500 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni plini
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:8:4] Inertni plini
Temperatura medija	5 ... 60 °C
Temperatura okolice	5 ... 60 °C
Masa izdelka	460 g
Način pritrditve	Vgradnja voda z montažnim kotnikom po izbiri:
Pnevmatični priključek 1	1/4 NPT
Pnevmatični priključek 2	1/4 NPT
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	cinkova tlačna litina
Material, lonček	PC