


# Enota za pripravo zraka FRC-1/8-D-5M-MINI-NPT

Številka dela: 173832

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Mini
Položaj vgradnje	navpično
Izpust kondenzata	ročni, tipkalen
Finost filtra	5 µm
Delovni tlak	1 bar...16 bar
Območje regulacije tlaka	0.5 bar...12 bar
Normalen nazivni pretok	600 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po standardu ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertni plini
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Razred čistosti zraka na izhodu	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [6:8:-] Inertni plini
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	660 g
Način pritrditve	izbirno: vgradnja v napeljavo z zadrževalnim kotnikom
Pnevmatični priključek 1	1/8 NPT
Pnevmatični priključek 2	1/8 NPT
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	cínkova tlačna litina
Material posode	PC