

Ventilski otok

VIMP-02-1/8-10

Številka dela: 18565

FESTO

G1/8, s priključkom za Multipol.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	5/2 monostabilen 5/2 bistabilen 5/3 napajan 5/3 odzračen 5/3 zaprt
Normalni imenski pretok	750 ... 1.000 l/min
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Električni priključek	Multipol
Maks. število ventilskih mest	10
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Vrsta zaščite	IP65
Način vklopa	električni
Tip ventilskega otoka	02
Konstruktivna zgradba	Drsnik bata
Napajanje s krmilnim zrakom	zunanj notranji
Konstrukcija ventilskega otoka	Fiksen raster
Krmilni tlak	1,5 ... 10 bar
Imenska delovna napetost DC	24 V
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS