

# Vtično navojni priključek QS-3/8-1/2-I-U

Številka dela: 190697

FESTO

Zunanji navoj z notranjim šestrobom.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Standarden
Imenska velikost	7,1 mm
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	Premaz
Položaj vgradnje	poljuben
Enota pakiranja	1
Konstruktivna zgradba	Princip potisni/povleci
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Dovoljenje	Germanischer Lloyd
Maks. pritezni moment	24 Nm
Masa izdelka	33,5 g
Pnevmatični priključek 1	NPT3/8-18
Pnevmatični priključek 2	za cevi z zunanjim premerom 1/2"
Barva sprostitvenega obroča	siva
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu ohišja	Med (medenina) nikljan
Podatki o materialu sprostitvenega obroča	POM
Informacije o materialu tesnila cevi	NBR
Podatki o materialu segmenta letve za cevi	visokolegirano jeklo, nerjavno