

Protipovratni ventil HA-1/2-QS-3/8-U

Številka dela: 190856

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	Protipovratna funkcija
Pnevmatični priključek 1	1/2 NPT
Pnevmatični priključek 2	QS-3/8
Način pritrditve	privijačenje
Normalen nazivni pretok	1800 l/min
Delovni tlak	-1 bar...10 bar
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Material ohišja	Medenina
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Najmanjši diferenčni tlak, odpiranje	0.1 bar
Najmanjši diferenčni tlak, zapiranje	0.2 bar
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teža izdelka	67 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS