

Vakuumski prisesek ESV-80-SF

Številka dela: 191006

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Najmanjši polmer obdelovanca	400 mm
Premer priseska	80 mm
Prostornina priseska	19.312 cm ³
Položaj priključitve	zgoraj
Položaj vgradnje	poljubno
Oblika priseska	okroglo, ploščato
Delovni tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 000032...0 000032
Nazivni delovni tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 000032
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Skladnost z LABS	VDMA24364-A1-L
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura okolice	-10 °C...200 °C
Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku	309.7 N
Teža izdelka	33 g
Barva	siva
Trdota po Shoreu	60 +/- 5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priseska	FPM