

Standardni valj

DNA-4"- -

Številka dela: 193387

FESTO

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.
Pri tem izdelku lahko, glede na konfiguracijo, risbe, tehnični podatki s podatkovnega lista in ustrezen pribor odstopajo.



Primer predstavitve

Podatkovni list

~ConfIndependentDatasheet

Značilnost	Vrednost
Gib	0,5 ... 80 "
Premer bata	4 "
Zasnovan na osnovi standarda	ANSI/NFPA
Obratovalni tlak	0,6 ... 12 bar
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1
Temperatura okolice	≥ -20 °C
Informacije o materialu pokrova	Aluminijeva litina za kovanje
Informacije o materialu ohišja	Aluminijeva litina za kovanje
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo