

Modul meh EADB-V2-32-S10-100

Številka dela: 2828829

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|--|
| Zunanji premer | 57 mm |
| Velikost | 32 |
| Območje giba | 10 ... 100 mm |
| Podaljšanje batnice | 52 mm |
| Oblika | okrogel |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Konstruktivna zgradba | Sklop meha z združenim izpuhom |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 3 - močna korozivna obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Odpornost na medije | Prah Odrezki Olja Masti Bencin |
| Vrsta zaščite | IP65 po IEC 60529 |
| Temperatura okolice | -10 ... 80 °C |
| Premikajoče se mase | 46 g |
| Masa izdelka | 116 g |
| Način pritrditve | zdrsen z navojnim zatičem |
| Pnevmatični priključek | G1/4 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, prilagoditveni deli | Aluminijeva litina za kovanje eloksiran |
| Material, tesnilo | NBR |
| Material, meh | NBR |
| Material, navojni zatiči | visokolegirano jeklo, nerjavno |