



# Magnetni ventil

## MZH-3-0,4-K

Številka dela: 30210

FESTO

Micro-Pneumatic, z magnetno tuljavo in pomožnim ročnim vklopom, brez vtičnice.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	3/2 zaprt monostabilen
Normalni imenski pretok	4 l/min
Obratovalni tlak	0 ... 7 bar
Konstruksijska zgradba	Krožnikast sedež
Vrsta zaščite	IP40 z vtičnico
Imenska velikost	0,4 mm
Vrsta krmiljenja	neposredno
Čas preklopa izključen	4 ms
Čas preklopa vključen	4 ms
Trajanje vklopa	100%
Karakteristika tuljave	24V DC: 0,5W
Delovni medij	sušen stisnjen zrak, naoljen ali nenaoljen
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	20 g
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	Priključna plošča
Pnevmatični priključek 2	Priključna plošča
Pnevmatični priključek 3	Priključna plošča
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij