


Priključni blok MHP2-PR10-5

Številka dela: 525126

FESTO

za ventile s polovično objemko MHP2-...-HC/TC



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Maks. število ventilskih mest	10
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Masa izdelka	597 g
Način pritrditve priključne plošče	s skožno izvrtino s H letvijo
Način pritrditve ventila	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek 1	M7
Pnevmatični priključek 3	M7
Pnevmatični priključek 5	M7
Material, priključna plošča	Aluminijeva litina za kovanje