

# Spojni vtič KS3-1/4-I

Številka dela: 531669

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                    | Vrednost  |
|---|---|
| Nazivni premer                                | 4.95 mm   |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | -0.95 bar...12 bar                              |
| Normalen nazivni pretok                       | 666 l/min                                       |
| Delovni medij                                 | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija      | možno delovanje z oljenjem                      |
| Razred korozijske odpornosti KBK              | 1 – nizka korozijska obremenitev                |
| Skladnost z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Temperatura okolice                           | -10 °C...60 °C                                  |
| Nazivni pritezni moment                       | 9.5 Nm  |
| Toleranca za nazivni pritezni moment          | ± 15 %  |
| Teža izdelka                                  | 27 g  |
| Pnevmatični priključek 1                      | notranji navoj G1/4                             |
| Napotek glede materialov                      | V skladu z RoHS                                 |