


Senzor pretoka SFEV-R1000-L-2PD-K1

Številka dela: 538555

FESTO

Ločen displej za pretvornike pretoka SFET-F, SFET-R.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dovoljenje	RCM Mark
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Izhod stikala	2xPNP
Preklopna funkcija	Okenski komparator Komparator vrednosti praga
Stikalni element	Mirovni kontakt Vklonni kontakt
Analogni izhod	1 - 5 V
Bremenska upornost	50 kOhm
Območje prikazovanja	-10 ... 10 l/min
Območje obratovalne napetosti DC	12 ... 24 V
Električni priključek	Kabel
Dolžina kabla	1 m
Informacije o materialu oplaščenja kabla	PVC
Način pritrditve	z montažnim kotnikom
Masa izdelka	70 g
Informacije o materialu ohišja	PA
Vrsta prikaza	3 1/2 mestni alfanumerični
Vrsta zaščite	IP40
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev