

# Cev iz umetne mase PUN-1/8X1/32-U-GN

Številka dela: 546614

FESTO

kalibrirana zunaj, primerna za QS in QB vtične priključke.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Old part no. 13023167



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer, cole	1/8
Notranji premer, cole	1/16
Min. polmer krivljenja	0,2 "
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-14 ... 150 Psi
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak Vakuum
Temperatura okolice	-68 ... 140 °F
Masa izdelka glede na dolžino	0,077 oz/ft
Barva	zelena
Trdota v Shore	A 98 +/-3
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu cevi	TPE-U(PU)