

Aksialni sklop EAMM-A-F37-70A

Številka dela: 550945

FESTO

primeren za električne pogone.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Prenosni vrtilni moment	8,2 Nm
Masa izdelka	330 g
Koda vmesnika aktuatorja	F37
Koda vmesnika, motor in	70A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS