


Aksialni sklop EAMM-A-E20-42A

Številka dela: 550962

FESTO

primeren za električne pogone.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------|---------------|
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Temperatura skladiščenja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 % |
| Vrsta zaščite | IP40 |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Prenosni vrtilni moment | 1 Nm |
| Masa izdelka | 100 g |
| Koda vmesnika aktuatorja | E20 |
| Koda vmesnika, motor in | 42A |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |