



Blažilnik YSRW-DGC-50-GF/KF

Številka dela: 551489

FESTO

za linearni pogon DGC.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	50
Dušenje	samonastavljiv mehka karakteristika
Položaj vgradnje	poljuben
Zaznavanje položaja	Brez
Maks. hitrost udarca	3 m/s
Način delovanja	enosmerni potiskanje
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Način pritrditve	s protimatico
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo