


Modul meh DADB-V6-80-S376-425

Številka dela: 553365

FESTO

za standardne valje po ISO 15552.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	93 mm
Velikost	80
Območje giba	376 ... 425 mm
Podaljšanje batnice	98 mm
Oblika	okrogel
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	Sklop meha z združenim izpuhom
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3 - močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Odpornost na medije	Prah Odrezki Olja Masti Bencin
Vrsta zaščite	IP54
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Masa izdelka	296 g
Način pritrditve	zdrsen z navojnim zatičem
Pnevmatični priključek	G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, prilagoditveni deli	Ojačan PA
Material, tesnilo	NBR
Material, meh	NBR
Material, navojni zatiči	visokolegirano jeklo, nerjavno