

Modul meh DADB-S1-20-S10-50

Številka dela: 553407

FESTO

za standardne valje po ISO 6432.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	29 mm
Velikost	20
Območje giba	10 ... 50 mm
Podaljšanje batnice	22 mm
Oblika	okrogel
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivska zgradba	Sklop meha z združenim izpuhom
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3 - močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
RSBP klasifikacija po CD-0033	F5a
Odpornost na medije	Prah Odrezki Olja Masti Bencin
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Masa izdelka	20 g
Način pritrditve	z navojnim zatičem z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	M5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, prilagoditveni deli	Ojačan PA
Material, tesnilo	NBR
Material, meh	NBR
Material, navojni zatiči	visokolegirano jeklo, nerjavno