

Cev iz umetne mase

PUN-H-1/8-WS-150-CB

Številka dela: 568001

FESTO

dovoljen v živilski industriji (obstoje v hidrolizi)
Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|---|
| Zunanji premer, cole | 1/8 |
| Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok | 0,039 Fuß |
| Min. polmer krivljenja | 0,02 Fuß |
| Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature | -14,4 ... 145 Psi |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Neoporečnost za živila | skladno z deklaracijo proizvajalca |
| Temperatura okolice | -31 ... 145 °F |
| Masa izdelka glede na dolžino | 0,06 oz/ft |
| Barva | bela |
| Trdota v Shore | D 52 +/-3 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS Brez bakra in PTFE |
| Informacije o materialu cevi | TPE-U(PU) |