

# Cev iz umetne mase PLN-5/16-SW-150-CB

Številka dela: 569908

FESTO

z visoko odpornostjo proti kemikalijam in hidrolizi.  
Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer, cole	5/16
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	0,164 Fuß
Min. polmer krivljenja	0,082 Fuß
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-14,4 ... 203 Psi
Certifikat izdajnega oddelka	TZW
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Neoporečnost za živila	skladno z deklaracijo proizvajalca
Temperatura okolice	-22 ... 176 °F
Dovoljenje	Drinking water KTW-A Drinking water W 270
Masa izdelka glede na dolžino	0,231 oz/ft
Barva	črna
Trdota v Shore	D 52 +/-3
Opomba o materialu	Ustreza RoHS Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu cevi	PE