

Modul meh EADB-V1-63-S10-100

Številka dela: 570271

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	93 mm
Velikost	63
Območje giba	10 ... 100 mm
Podaljšanje batnice	43 mm
Oblika	okrogel
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	Sklop meha z združenim izpuhom
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3
Odpornost na medije	Prah Odrezki Olja Masti Bencin
Vrsta zaščite	IP65 po IEC 60529
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Premikajoče se mase	86 g
Masa izdelka	196 g
Način pritrditve	zdrsen z navojnim zatičem
Pnevmatični priključek	G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacija o materialu: adapterske komponente	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacija o materialu: meh	NBR
Informacija o materialu navojnega zatiča	visokolegirano jeklo, nerjavno