

Priključni blok VABM-B10-20E-G38-4-P3

Številka dela: 576443

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rastra	22 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število ventilskih mest	4
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Masa izdelka	699 g
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Priključek krmilnega zraka 12	G1/8
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Pnevmatični priključek 3	G3/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna letev	Aluminijeva litina za kovanje