

Cev iz umetne mase

PU-1/8-SW

Številka dela: 7993

FESTO

za vijajčne priključke CK in CN, posebno fleksibilna in odporna na pregib, poliuretan (ni odobrena za uporabo v živilski industriji).

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Maksimalni tlak je dopusten pri maksimalni temperaturi.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	3,18 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	13 mm
Notranji premer	2,26 mm
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 10 bar
Temperatura okolice	-30 ... 60 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,005 kg/m
Barva	črna
Opomba o materialu	Ustreza RoHS