

Priključni blok VABM-B10-30S-N12-7-P3

Številka dela: 8026427

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Dimenzija rastra | 32 mm |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Maks. število ventilskih mest | 7 |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Masa izdelka | 1.753 g |
| Način pritrditve | s skošnjo izvrtino |
| Pnevmatični priključek 1 | 1/2 NPT |
| Pnevmatični priključek 3 | 1/2 NPT |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, priključna letev | Aluminijeva litina za kovanje |