

Paralelni sklop EAMM-U-60-D40-40R-91

Številka dela: 8058934

FESTO

primeren za električne pogone.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	60
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	6.000 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	26,7 kgmm ²
Obratovalni moment brez obremenitve	0,07 Nm
Prenosni vrtilni moment	3 Nm
Masa izdelka	1.150 g
Koda vmesnika aktuatorja	D40
Koda vmesnika, motor in	40R
Opomba o materialu	Ustreza RoHS