

Paralelni sklop EAMM-U-70-D40-60RA-96

Številka dela: 8058952

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	70
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	5000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	118 000065
Pogonski navor v prostem teku	0.18 Nm
Prenosljivi navor	7 Nm
Teža izdelka	1800 g
Koda vmesnika aktuatorja	D40
Koda vmesnika Motor In	60RA
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS