


Paralelni sklop EAMM-U-110-S62-84AA-207

Številka dela: 8059057

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	110
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	5000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	799 000065
Pogonski navor v prostem teku	0.3 Nm
Prenosljivi navor	9.5 Nm
Teža izdelka	6900 g
Koda vmesnika aktuatorja	S62
Koda vmesnika Motor In	84AA
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS