


Aksialni sklop EAMM-A-L95-68GA

Številka dela: 8063524

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Prenosljivi navor	93 Nm
Teža izdelka	2809 g
Koda vmesnika aktuatorja	L95
Koda vmesnika Motor In	68GA
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS