


Aksialni sklop EAMM-A-L95-115GA

Številka dela: 8063527

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Prenosni vrtilni moment	192 Nm
Masa izdelka	3.245 g
Koda vmesnika aktuatorja	L95
Koda vmesnika, motor in	115GA
Opomba o materialu	Ustreza RoHS