

Adapterski modul DHAA-G-R3-32-B19-50

Številka dela: 8079210

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	32
Položaj vgradnje	poljuben
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Masa izdelka	70 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Material, adapter	Al zlitina za kovanje, eloksirana
Material, vijaki	Jeklo, pocinkano