


# Aksialni sklop EAMM-A-D32-60AA

Številka dela: 8105887

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Prenosni vrtilni moment	6,5 Nm
Masa izdelka	341 g
Koda vmesnika aktuatorja	D32
Koda vmesnika, motor in	60AA
Opomba o materialu	Ustreza RoHS