

Držalo senzorja SAMH-NC5-1/2"-Q

Številka dela: 8106925

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Temperatura okolice	-25,6 °F...221 °F
Velikost	1/2" "
Material elementa za pritrditev	gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana
Material vijakov	jeklo, pocinkano
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III