

Držalo senzorja SAMH-FB-SH

Številka dela: 8109945

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Temperatura okolice	-40 ... 350 °F
Material, pritrditev	PA visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, vijaki	Jeklo
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III