


Utični konektor NPQP-D-Q8-S10-FD-P10

Broj artikla: 133137

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Standard
Nazivni prečnik	5,4 mm
Oblik	Ravni oblik
Veličina kontejnera	10
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Pogonski pritisak zavisao od temperature	-0,95 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Food-safe	See Supplementary material information
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Težina proizvoda	4,7 g
Pneumatski priključak 1	Push-in sleeve diameter 10 mm
Pneumatski priključak 2	za crevo spoljašnjeg prečnika 8 mm
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material housing	PP
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nerđajući