

Nasadni priključak CRCN-1/8-PK-4

Broj artikla: 13970

FESTO

Otporno na koroziju, sa zaptivnim prstenom, za plastično crevo PAN, PUN, PL, PP, PU.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	3,2 mm
Način zaptivanja na navojnom čepu	Zaptivni prsten
Veličina kontejnera	10
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Težina proizvoda	7,86 g
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G1/8
Pneumatski priključak 2	za crevo spoljašnjeg prečnika 6 mm
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	visokolegirani čelik, nerđajući
Material of threaded seal	PA ojačan TPE-U(PU)