

# Nepovratni ventil HB-1/8-QS-1/4-U

Broj artikla: 190860

FESTO

Protok od QS-utičnog priključka prema spoljašnjem navoju.  
Ovaj tip je prikladan za vakuum.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	Nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	QS-1/4
Pneumatski priključak 2	1/8 NPT
Vrsta pričvršćenja	navojno
Normalni nazivni protok	303 l/min
Pogonski pritisak	-1 ... 10 bar
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Material housing	Mesing
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Min. Diferencijalni pritisak, otvaranje	0,1 bar
Min. Diferencijalni pritisak, zatvaranje	0,2 bar
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	21 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost