

# Kuglasta slavina QH-QS-5/32-U

Broj artikla: 190881

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

Sa QS - utičnim spojem


Ovaj proizvod se može dobiti samo preko Festo društva USA.

Ovaj tip je prikladan za vakuum.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2016. Vidi Support

Portal za alternativni proizvod.

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Način aktiviranja	ručno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Nazivni prečnik	2,5 mm
Pogonski pritisak	-1 ... 10 bar
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Princip zaptivanja	mekano
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Težina proizvoda	12 g
Materijal - napomena	RoHS komformnost