

# Regulator pritiska LRMA-1/8-NPT-QS-5/16-U

Broj artikla: 190921



Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Sa manometrom.](#)

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2021. Vidi Support](#)

[Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija kontrolera	Izlazni pritisak konstantan
Pneumatski priključak 1	1/8 NPT
Pneumatski priključak 2	QS-5/16
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Ulazni pritisak 1	0 ... 10 bar
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Material housing	PBT ojačan
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	55 g
Material of threaded plug	Mesing