

Vakuumski usisnik ESV-150-SU

Broj artikla: 191012

FESTO

Potrošni element, lako zamenljiv.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Min. radijus radnog predmeta R	480 mm
Prečnik vakuum hvataljke	150 mm
Zapremina vakuum hvataljke	173,826 cm ³
Položaj priključka	gore
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik vakuum hvataljke	okrugli pljosnati
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Pogonski pritisak	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Nazivni pogonski pritisak	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Pogonski medijum	atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7::-:]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Food-safe	See Supplementary material information
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Sila držanja na nazivnom radnom pritisaku	900 N
Težina proizvoda	361 g
Boja	plavo
Tvrdoća po Shoreu	60 +/- 5
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material suction cup	PUR