


Filter LF-D-5M-MIDI-A

Broj dela: 192561

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Midi
Serija	D
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Finoća filtera	5 µm
Odvod kondenzata	potpuno automatski
Dizajn	Filter za sinterovanje sa centrifugalnim odvajačem
Maks. količina kondenzata	43 cm ³
Zaštita posude	Metalna zaštitna posuda
Radni pritisak	2 bar...12 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni gasovi
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni gasovi
Temperatura medija	5 °C...60 °C
Temperatura okruženja	5 °C...60 °C
Težina proizvoda	700 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda sa priborom
Pneumatski priključak 1	Priključna ploča
Pneumatski priključak: 2	Priključna baza
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal filtera	PE
Materijal kućišta	Cink liven pod pritiskom
Materijal omotača	PC