

Vodeća osovina FDG-40- -

Broj artikla: 192853

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2021. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



Prikaz primera

Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Veličina	40
Hod	1 ... 4.000 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Vodeća osovina bez pogona
Maks. brzina	3 m/s
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a
Material of guide component	Čelik
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano