

Pripremna grupa LFRS-3/8-D-MIDI-KG-A

Broj artikla: 195063


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Vijak regulatora sa bravicom i manometrom, za nazivni pritisak 12 bara, za nezauljeni vazduh.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Tip se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2022. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Midi
Serija	D
Osiguranje aktiviranja	Okretno dugme sa integrisanom bravom
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Finoća filtera	40 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Modul za grananje Senzor pritiska On-off ventil Filter-regulator sa manometrom Sigurnosni pokretni ventil
Maks. količina kondenzata	43 cm ³
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna korpa
Manometar	sa manometrom
Pogonski pritisak	3 ... 12 bar
Područje regulacije pritiska	2,5 ... 12 bar
Maks. histerezis pritiska	0,2 bar
Normalni nazivni protok	1.680 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-::-] Inertni gasovi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertni gasovi
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	3.640 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom po izboru:
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	G3/8
Material housing	Cink
Material bowl	PC