


Spojni vod KMYZ-7-24-10-LED-PUR

Broj artikla: 196070

FESTO

visoko fleksibilan, sa ugrađenom redukcijom struje držanja, za ventilske blokove CPV.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Dodatne funkcije	Smanjenje struje držanja
Indikacija sklopnog položaja	LED
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Pritezni moment	0,25 Nm
Težina proizvoda	170 g
Električni priključak	Ugaona utičnica / vodič četvorougao ni oblik / otvoreni kraj 2-polno / 2-žilno
Struktura kabla	2x0,25
Prečnik kabla	3,4 mm
Dužina kabla	10 m
Priključak uzemljenja	ne postoji
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa samonareznim vijkom
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Informacija o materijalu, kućište	PA
Informacija o materijalu, plašt kabla	TPE-U(PUR)
Informacija o materijalu, utični kontakti	Bronza