

Blok podnožja MHA1-PR2-3-M3

Broj artikla: 197202

FESTO

za ventile sa blokom podnožja MHA1-...-HC/TC



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Maks. broj ventilskih mesta | 2 |
| Pogonski pritisak | 0 ... 8 bar |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Vrsta pričvršćenja priključne ploče | sa prolaznim otvorom |
| Vrsta pričvršćenja ventila | sa unutrašnjim navojem |
| Pneumatski priključak 1 | M7 |
| Pneumatski priključak 2 | M3 |
| Pneumatski priključak 3 | M7 |
| Material of connecting plate | Aluminijumska legura za kovanje |