

# Komplet nabranog meha EADB-V2-40-S301-400

Broj dela: 2828837

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                                       |
|---|--|
| Spoljašni prečnik                         | 57 mm  |
| Veličina konstrukcije                     | 40   |
| Područje hoda                             | 301 mm...400 mm                                |
| Produžetak klipnjače                      | 119 mm   |
| Oblik                                     | okrugli  |
| Ugradni položaj                           | Proizvoljan                                    |
| Dizajn                                    | Meh, komplet sa zahvaćenim izduvnim vazduhom   |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 3 - jaka izloženost koroziji                   |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B2-L                                 |
| Otpornost na medijume                     | Prašine<br>Opilci<br>Ulja<br>Maziva<br>Benzini |
| Vrsta zaštite                             | IP65<br>prema IEC 60529                        |
| Temperatura okruženja                     | -10 °C...80 °C                                 |
| Pokretna masa                             | 137 g  |
| Težina proizvoda                          | 201 g  |
| Vrsta pričvršćenja                        | odloživo<br>sa navojnom šipkom                 |
| Pneumatski priključak                     | G1/4   |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                                 |
| Materijal delova za adaptaciju            | Legura aluminijuma za livenje<br>eloksirano    |
| Radni materijal zaptivki                  | NBR  |
| Materijal meha                            | NBR  |
| Materijal navojne čivije                  | visokolegirani čelik, nerđajući                |