


Senzor protoka SFEV-F050-L-2PB-K1

Broj artikla: 538542

FESTO

poseban displej za prenosnik protoka SFET-F i SFET-R.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---------------------------------------|--|
| Dozvola | RCM Mark |
| CE znak (vidi izjavu o usklađenosti) | prema EU-EMV-smernici |
| Materijal - napomena | Sadrži PWIS |
| Temperatura okoline | 0 ... 50 °C |
| Digitalni izlaz | 2xPNP |
| Sklopna funkcija | Komparator prozora Komparator vrednosti praga |
| Funkcija sklopnog elementa | Mirni kontakt Radni kontakt |
| Analogni izlaz | 1 - 5 V |
| Otpor tereta | 50 kOhm |
| Područje prikaza | 0,5 ... 5 l/min |
| Područje pogonskog napona DC | 12 ... 24 V |
| Električni priključak | Kabl |
| Dužina kabla | 1 m |
| Informacija o materijalu, plašt kabla | PVC |
| Vrsta pričvršćenja | sa ugaonikom za montažu |
| Težina proizvoda | 70 g |
| Informacija o materijalu, kućište | PA |
| Vrsta prikaza | 3 1/2 cifre alfanumerički |
| Mehanička zaštita | IP40 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |