

Senzor protoka SFEV-F100-L-2NB-K1

Broj artikla: 538548

FESTO

poseban displej za prenosnik protoka SFET-F i SFET-R.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dozvola	RCM Mark
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici
Materijal - napomena	Sadrži PWIS
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Digitalni izlaz	2xNPN
Sklopna funkcija	Komparator prozora Komparator vrednosti praga
Funkcija sklopnog elementa	Mirni kontakt Radni kontakt
Analogni izlaz	1 - 5 V
Otpor tereta	50 kOhm
Područje prikaza	1 ... 10 l/min
Područje pogonskog napona DC	12 ... 24 V
Električni priključak	Kabl
Dužina kabla	1 m
Informacija o materijalu, plašt kabla	PVC
Vrsta pričvršćenja	sa ugaonikom za montažu
Težina proizvoda	70 g
Informacija o materijalu, kućište	PA
Vrsta prikaza	3 1/2 cifre alfanumerički
Mehanička zaštita	IP40
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress