

Kompenzator momenta FKC-25

Broj artikla: 538715

FESTO

za linearni pogon DGC-G.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	25
Radijalno odstupanje +/-	2,5 mm
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Kratkotrajno maksimalno dozvoljeno opterećenje u smeru sile +/-	3.000 N
Dugotrajno maksimalno dozvoljeno opterećenje u smeru sile +/-	1.400 N
Težina proizvoda	119 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material joint	PA ojačan
Material on ball stud	visokolegirani čelik
Material plate	Aluminijumska legura za kovanje