

Amortizer YSRW-DGC-18-KF

Broj artikla: 540347

FESTO

za linearni pogon DGC i DGCI.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	18
Prigušivanje	samopodesivi meka karakteristika
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	bez
Maks. udarna brzina	3 m/s
Način funkcionisanja	jednosmerni pritsno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Vrsta pričvršćenja	sa kontra maticom
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material piston rod	visokolegirani čelik