

Komplet nabranog meha DADB-V6-63-S51-125

Broj dela: 553333

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|--|
| Spoljašni prečnik | 57 mm |
| Veličina konstrukcije | 63 |
| Područje hoda | 51 mm...125 mm |
| Produžetak klipnjače | 46 mm |
| Oblik | okrugli |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Dizajn | Meh, komplet sa zahvaćenim izduvnim vazduhom |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 3 - jaka izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B2-L |
| Otpornost na medijume | Prašine Opilci Ulja Maziva Benzini |
| Vrsta zaštite | IP54 |
| Temperatura okruženja | -10 °C...80 °C |
| Težina proizvoda | 89 g |
| Vrsta pričvršćenja | odloživo sa navojnom šipkom |
| Pneumatski priključak | G1/4 |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal delova za adaptaciju | PA-ojačan |
| Radni materijal zaptivki | NBR |
| Materijal meha | NBR |
| Materijal navojne čivije | visokolegirani čelik, nerđajući |